

VIDRIOS FOTOCROMÁTICOS				
		Consejos de uso	Índice de transmisión de luz visible	Índice de protección
REACTIV Performance 0-3	Fotocrómica (NTS) + Tratamiento antivaho + Tratamiento oleófugo (cara externa)		8<>85%	0 de 3
REACTIV Performance 2-4 (Zebra)	Fotocrómica (SHR) + Tratamiento antivaho + Tratamiento oleófugo (cara externa)		7<>35%	2 de 4
REACTIV Performance 1-3 (Zebra Light)	Fotocrómica (NTS) + Tratamiento antivaho + Tratamiento oleófugo (cara externa)		17<>75%	1 de 3
REACTIV Performance 1-3 (Zebra Light Red)	Fotocrómica (NTS) + Tratamiento antivaho + Tratamiento oleófugo (cara externa)		13<>72%	1 de 3
REACTIV Nautic 2-3 (Octopus)	Fotocromática (NTS) + Polarizada +Tratamiento hidrófugo/oleófugo (cara externa e interna)		9<>32%	2 de 3
REACTIV High Mountain 2-4 (Cameleon)	Fotocromática (NTS) + Polarizada + Tratamiento antivaho + Tratamiento oleófugo (cara externa)		5<>20%	2 de 4

VIDRIOS POLICARBONATO				
Spectron 0	Clear Sight		90 %	0
Spectron 1	Hi Contrast		49 %	1
Spectron 3			13 %	3
Spectron 3+	Tratamiento Flash		12 %	3
Spectron 3CF	Color Flash		12 %	3
Spectron 4	Tratamiento Flash + Antirreflejante		5 %	4
Spectron 4 Baby	Baby Tratamiento Flash		5 %	4
Polarized 3	Polarizada		12 %	3
Polarized 3+	Polarizada + Tratamiento Flash		11 %	3

VIDRIOS FOTOCROMÁTICOS				
Polarized 3CF	Polarizada + ColorFlash		11 %	3
Polar Junior	Polarizada		15 / 17%	3

VIDRIOS MINERAL				
Alti arc 4	Tratamiento antirreflejante		7 %	4

TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS	
--------------------------	--

Antivaho	Impide la condensación y garantiza una longevidad máxima.
Antirreflejante	Mejora el confort óptico y elimina los reflejos molestos.
Oscurecedor	Acentúa la filtración de la luz visible.
Flash	Refuerza la filtración de la luz visible por un efecto de espejo en el vidrio.
Hidrófugo	Activa el deslizamiento del agua, impide las uniones hidrógenas entre las moléculas de agua. La visibilidad mejora.
Tratamiento oleófobo	Evita las huellas de dedos, facilita la limpieza y favorece el deslizamiento del agua en el vidrio.
Tecnología SHR	Gran velocidad de activación y de desactivación.
Tecnología NTS	La lente se oscurece o se aclara cualquiera que sea la temperatura.